

Wilms chauffages électriques EL12

Avec 3 niveau(x) de chauffage, hauteur x longueur x largeur 600 x 430 x 430 mm, Niveau sonore de 56,1 dB, manutention facile avec 2 poignées, en noir/jaune

Numéro d'article: 243734



Wilms

chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 3 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 5 - 10 kW, puissance de chauffage 600 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 600 x 430 x 430 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 400V/50 Hz
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Niveau sonore de 56,1 dB
- Avec protection contre la surchauffe et refroidissement inertiel et ventilateur axial
- manutention facile avec 2 poignées
- soubassement avec roulettes
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	alimentation	bloc d'alimentation 400V/50 Hz
type de radiateur	chauffages électriques	plage de température	0 °C à +40 °C
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	niveau sonore	56,1 dB

Niveaux de chauffage	3	couleur	noir/jaune
	5-10 kW	type de ventilateur	ventilateur axial
	600 m³/h	équipement radiateur	protection contre la surchauffe, refroidissement inertiel
hauteur	600 mm	poignée	2 poignées
longueur	430 mm	soubassement	roulettes
largeur	430 mm	Poids	28 kg