

Bauer bennes basculantes pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm, capacité 0,3 m³, force 750 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 254662



bennes basculantes pour copeaux

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm
- capacité 0,3 m³
- force 750 kg
- poids 95 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 10 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un pivot avantageux
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange avec tamis
- parois plein
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à un châssis stable
- soubassement fourreaux pour fourche

- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	vidage au niveau du sol	non
capacité	0,3 m ³	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	580 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
longueur	1440 mm	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
largeur	680 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
charge	750 kg	écartement fourreaux de fourche	10 mm
modèle	modèle bas	robinet de vidange	oui
matériau	acier	gerbable	non
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	emboîtable	non
structure de cloison	plein	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	laqué
fonction de basculement	manuel	couleur	orangé jaune // RAL2000
exécution basculement	basculement via un pivot avantageux	couvercle	non
sécurité antibasculement	oui	Poids	95 kg