

Moravia drempel TOPSTOP

Voor snelheden < 20 km/h,
grondelement, hoogte x breedte x
diepte 50 x 250 x 340 mm, van
rubber in geel

Artikelnummer: 300864



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Verkeersdrempel TOPSTOP

Grondelement

drempel

- Voor snelheden < 20 km/h
- grondelement
- hoogte x breedte x diepte 50 x 250 x 340 mm
- van rubber in geel
- uitgerust met kattenogen
- voor vastschroeven





Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diepte	340 mm
veiligheidsuitrusting	drempel	materiaal verkeersdrempel	rubber
max. snelheid	20 km/h	kleur element	geel
element	grondelement	verkeersdrempels uitrusting	kattenogen
hoogte	50 mm	bevestigingstype	voor vastschroeven





breedte 250 mm

gewicht 4,4 kg

Gerelateerde Producten

300842		drempel, Voor snelheden < 20 km/h, grondelement, hoogte x breedte x diepte 50 x 250 x 340 mm, van rubber in zwart
300886		drempel, Voor snelheden < 20 km/h, afsluitelement, hoogte x breedte x diepte 50 x 175 x 340 mm, van rubber in geel
300911		richtstang voor drempel, voor een max. snelheid van 20 km/h
529660		straatverankering voor drempel, met schroeven

Dit past ook bij ...

106475		haspel, behuizing gesloten, slanglengte 12 m, voor perslucht, 20 bar, DN 6
142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel