

C+P


armoire universelle

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 700 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 402247

ERGO



C+P Armoire universelle ERGO

armoire universelle



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 700 x 400 mm
- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée serrure
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec laquage en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	soclé
type d'armoire	armoire universelle	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
largeur	700 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	400 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	laqué
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	verrouillage	3 côtés
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	70 kg	poignée	poignée serrure
surface de corps	thermolaqué	roulant	non
surface de face avant	thermolaqué	certification	GS // TÜV
verrouillable	oui	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	49,42 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
402259		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 700 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec laquage coloris comme couleur du corps

Cela s'adapte aussi ...

146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
146387		cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique