

META **magazijnstelling -** **aanbouwveld** **S3 Clip 150**

S3 Clip 150, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 536 mm, vaklast 150 kg, 6 niveaus met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 503364



Das Lagersystem



META Universele inhaakstelling S3 Clip 150

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 536 mm
- veldlast 1650 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm

- 6 niveaus met legborden van hoogwaardig plaatstaal
- 3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken en aan de lange kanten een gesloten V-kanaal voor hoge stabiliteit
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met diepteverstevigingen met stalen voeten die met pluggen kunnen worden vastgezet
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast








Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	plaatstalen legbord
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	verzinkt
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
breedte	1006 mm	staander uitrusting	diepteverstevigingen met stalen voeten die met pluggen kunnen worden vastgezet
diepte	536 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	150 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1650 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	6 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	gewicht	30,6276 kg
vakdiepte	500 mm		

Gerelateerde Producten

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503369		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandafröller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit