

ZARGES staande trap

landen-uitvoering NL, trap beide zijden, 2 x 10 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes), Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 503841



ZARGES Standaard trapladder

NL uitvoering Aan beide zijden te bestijgen

staande trap

- landen-uitvoering NL
- trap beide zijden
- 2 x 10 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding geniet
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 17,1 kg
- conform DIN EN 131, NL-warenwet, conform DGUV 208-016


(voormalig BGI 694)

- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsbeugel	nee
land	uitvoering NL	spreidbeveiliging	ja
materiaal	aluminium	ladder uitvoering	tweedelig
gebruik	beide zijden	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 10	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	traanplaat treden met bekleding	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	antislip voeten
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 131 // NL-warenwet // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
verrijdbaar	nee	garantie	10 jaar
sport-/dwarsverbinding	geniet	gewicht	17,1 kg
veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging		

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE