

## Hanselifter pallethefwagen

draagvermogen 2500 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
zwenkwielen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,  
vorkrollen enkel met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 80 x 94 mm



**Artikelnummer: 507388**

## Hanselifter Pallethefttruck

### Draagvermogen 2500 kg



pallethefwagen

- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 520 mm
- vorken met markering voor de dwarsopname van pallets en klimwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen enkel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 80 x 94 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchroomd en geslepen
- lengte 1535 mm
- gewicht 72 kg








## Technische details

|                             |                |                       |   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|
| hijswerktuig                | hefwagen       | breedte zwenkwielen   | 50 mm                                     |
| hefwagentype                | pallethefwagen | lengte                | 1535 mm                                   |
| draagvermogen               | 2500 kg        | stuuruitslag          | 205 °                                     |
| lengte vork                 | 1150 mm        | vork uitrusting       | markering voor de dwarsopname, klimwielen |
| vorkbreedte                 | 160 mm         | snelheffing           | nee                                       |
| draagbreedte                | 520 mm         | hydraulica uitrusting | overbelastingsbeveiliging                 |
| bediening wielonderstel     | handmatig      | neerlaatfunctie       | regelbare daalinrichting                  |
| hefhoogte (min.)            | 85 mm          | dissel                | functies heffen-rijden-neerlaten          |
| hefhoogte (max.)            | 200 mm         | materiaal             | staal                                     |
| materiaal zwenk-/vorkwielen | PU/PU          | oppervlak vork        | m. poedercoating                          |
| materiaal zwenkwiel         | polyurethaan   | kleur vork            | blauw // RAL 5012                         |
| materiaal vorkwielen        | polyurethaan   | kleur dissel          | zwart                                     |
| vorkrol                     | enkel          | materiaal zuiger      | staal                                     |
| diameter vorkwiel           | 94 mm          | oppervlak zuiger      | hardverchromd en geslepen                 |
| breedte vorkwiel            | 80 mm          | gewicht               | 72 kg                                     |
| diameter zwenkwielen        | 200 mm         |                       |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149500 |   | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen            |
| 507439 |  | rem voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet   |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen   |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten            |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat   |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood  |
| 407817 |  | opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                   |
| 626475 |  | Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten |