


## Bauer lastarm

draagvermogen 5000 kg, lengte x  
breedte 2400 x 600 mm, kraanarm  
star, van staal gelakt in RAL 5012  
lichtblauw

Artikelnummer: 525851



## Bauer Lastarm

### starre arm, zonder helling

lastarm



- draagvermogen 5000 kg
- lengte x breedte 2400 x 600 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 220 mm
- afstand vorklossen 160 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm star
- met 1 haak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte vorklossen	80 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte vorklossen	220 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	afstand vorkkoker	160 mm
stapelaar-	lastarm	materiaal	staal

aanbouwapparaat			
draagvermogen (max.)	5000 kg	oppervlak	gelakt
lengte	2400 mm	kleur	blauw // RAL 5012
breedte	600 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
arm functie	star	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	1 haak	gewicht	132 kg
kraanbaar	Niet kraanbaar		

## Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet