

duwbeugelwagen

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 900 x 600 mm,
platform van staal met rubber laag,
opbouw 1 kopwand (open),
duwbeugel in-/uitklapbaar,
onderstel met slijtvaste kunststof
coating in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met massief rubber-banden



Artikelnummer: 531195



Platformwagen

in-/uitklapbaar

duwbeugelwagen

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 900 x 600 mm
- platform van staal met rubber laag
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 120 mm
- met massief rubber-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	duwbeugelwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
draagvermogen	300 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
in-/uitklapbaar	ja	banden	massief rubber
lengte laadvlak	900 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	600 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	staal	wiel-ø	120 mm
oppervlak platform	met rubber laag	levering	gedemonteerd
constructies	1 kopwand (open)	oppervlak	kunststof coating
nestbaar	nee	kleur	zilverkleurig
materiaal	staal	gewicht	16,8 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
532084		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
762972		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, inhoud 31 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
948868		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 220 x 400 x 300 mm, inhoud 21 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten