

hofs stelling met schuine legborden - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 865217



hofs
REGALSYSTEME



hofs Stelling met schuine legborden

Basisstelling

stelling met schuine legborden - grondveld



- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 535 mm
- veldlast 300 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 3 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 34 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde

- niveaus met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	500 mm
stellingtype	stelling met schuine legborden	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1060 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
diepte	535 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	100 kg	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	300 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	schuin legbord	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	3 stuks	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	voorzijde met aanslagrand	certificering	RAL-keurmerk
	34 °	garantie	5 jaar
dekvloer	nee	gewicht	38,02 kg
vakbreedte	1000 mm		

Gerelateerde Producten

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
865228		stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

865261		stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 535 mm, veldlast 300 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
865272		schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146386		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in rood, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
762906		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten