

Hymer Seilzugleiter SC 60

2 x 20 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 5,86 - 10,34 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 157768



Hymer Seilzugleiter SC 60

Seilzugleiter

- 2 x 20 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10,72 m
- Holmlänge 5,86 - 10,34 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 36,8 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung	ausklappbare Leiter
Leitertyp	Seilzugleiter	Teleskopausleger	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	5,86-10,34 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	10,72 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 20	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	36,8 kg

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter