

Fahrradständer mit Werbefläche

EW 7004

Höhe x Länge x Tiefe 1165 x 1000 x 530 mm, 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL9010 Reinweiß, Ausgestattet mit Laufrollen für leichtes Verschieben



Artikelnummer: 185650



Mobiler Fahrradständer EW 7004 mit Werbefläche

Fahrradständer mit Werbefläche



- Höhe x Länge x Tiefe 1165 x 1000 x 530 mm
- 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder
- Bügel mit 580 mm Radabstand
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL9010 Reinweiß
- Ausgestattet mit Laufrollen für leichtes Verschieben
- Boden
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausstattung	Laufrollen
Zweiradständertyp	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	1165 mm	Werbefläche	rechteckig
Länge	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	530 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Reifenbreite	60 mm	Farbe Ständer	reinweiß // RAL9010

Einstellplätze Anzahl	4	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	580 mm	Gewicht	23 kg

Dazu passt auch ...

504272		Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz