

Casoo Bockrolle



Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 250 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahl, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243627



Bockrolle

- Traglast 250 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 250 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahl
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	250 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 2,74 kg