


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 605 x 695 mm, 10 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung


Artikelnummer: 500699



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 605 x 695 mm
- 10 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettenhalter
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft














- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schubladen Ausstattung	Farbleitsystem
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Material	Stahl	Auszug Schublade	100 %
Höhe	1200 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Breite	605 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Tiefe	695 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	10 Stück	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm	abschließbar	ja
Fronthöhe 50 mm	1 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	6 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 300 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	200 kg	Garantie	5 Jahre
Einteilungsraster längs	50 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster quer	30 mm	Gewicht	133 kg

Zubehör

501089		Trennwand, 1 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 300 / 400 mm, Breite 500 mm
501100		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501101		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501140		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501154		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot