

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 730 x 1375 x 1200 mm, Inhalt 0,8 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 528230



Bauer Kippbehälter

mit Hebel-Verschluss





Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 730 x 1375 x 1200 mm
- Schüttkantenhöhe 730 mm
- Inhalt 0,8 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 137 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseiltrieb
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- mit Hebelverschluss
- Wände aus abgeschrägt
- hohe Stabilität durch profilierte Seitenwände
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Behältertyp | Kippbehälter | Einfahrtaschenabstand | 495 mm |
| Inhalt | 0,8 m³ | Einfahrbreite | 495 mm |
| Höhe | 730 mm | Behälter Ausstattung | Hebelverschluss |
| Länge | 1375 mm | Ablasshahn | nein |
| Breite | 1200 mm | Sicherheitsausstattung Behälter | Sicherungskette |
| Traglast | 1000 kg | stapelbar | nein |
| Höhe Schüttkante | 730 mm | nestbar | nein |
| Material | Stahl | Gefahrstoffeignung | nein |
| Wand Ausführung | abgeschrägt | Oberfläche | lackiert |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | profilierte Seitenwände | Farbe | gelborange // RAL2000 |
| Kippfunktion | manuell | Farbe Ausführung | orange |
| unterfahrbar | ja | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Unterbau | Einfahrtaschen | Deckeltyp | Klappdeckel |
| Einfahrtaschenhöhe | 60 mm | Gewicht | 137 kg |
| Einfahrtaschenbreite | 200 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 518144 |  | Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg |
| 528269 |  | Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,8 m³, Breite x Tiefe 1200 x 1370 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528277 |  | öl- und wasserdichte Ausführung, für Kippbehälter mit bis zu 1000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 528280 |  | Kippbremse, für Kippbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203428 |  | Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium |
| 525920 |  | Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 531837 |  | Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau |