


# Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GK-53100

Artikelnr. 6113070



Binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 83° - 97°.




PC/  
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr.                     | 6113070                                     |
| Type                          | GK-IH53100RW                                |
| Dimensie                      | 110x145x145                                 |
| Kleur                         | zuiver wit                                  |
| RAL-nummer                    | 9010  |
| Materiaal                     | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Materiaal-afk.                | PC/ABS                                      |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk                                      |
| Gewicht                       | 12,86 kg/100 st.                            |

## Technische gegevens



|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Aantal deksels          | 1                                   |
| Uitvoering              | Hulpstuk                            |
| Vorm                    | Symmetrisch                         |
| voor kanaalafmeting     | 53 x 100 mm                         |
| Voor kanaalbreedte      | 100,00 mm                           |
| Voor kanaalhoogte       | 53,00 mm                            |
| Halogeenvrij            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelklem               | <input type="checkbox"/>            |
| Kanaalverbinder         | <input type="checkbox"/>            |
| Montagetype van deksels | overlappend                         |
| Montagegat in bodem     | <input type="checkbox"/>            |
| Dekselbreedte           | 0 mm                                |
| Breedte bovenstuk 2     | 0,00 mm                             |
| Breedte bovenstuk 3     | 0,00 mm                             |
| Beschermfolie           | <input type="checkbox"/>            |
| Hoekgedeelte            | 83,00 - 97,00 °                     |