


Technisch specificatieblad

Nippel 89

Artikelnr. 2012030



Gesloten invoernippel met doorsteekmembraan voor kabeldiameter 7-13 mm. Ideaal geschikt voor eenvoudige kabel en kabelinvoer in behuizingen of door dunwandige plaat. Benodigde boringdiameter 18,5-19 mm, wanddikte max. 1,8 mm.




EVA Ethyleenvinylacetaat

Stamgegevens

Bestelnr.	2012030
Type	89
Omschrijving 1	Nippel
Dimensie	Ø7-13mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Ethyleenvinylacetaat
Materiaal-afk.	EVA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,11 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting t	1,80 mm
Uitvoering	Gesloten
voor diameter	7,00 - 13,00 mm
voor wanddikte	1,80 - 1,80
Afdichtbereik D	7,00 - 13,00 mm
Vlamvertragend	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Afmetingen	PG 11
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale grootte PG	11