

**Artikelnummer:** 73044

**Kurzbeschreibung:** Kiepbak type GU, 1000 liter, gegalvaniseerd

**Langbeschreibung:** Kiepbak type GU, 1000 liter: Bijzonder geschikt wanneer lage bouwhoogten belangrijk zijn, bijv. aan machinetafels, bij stansen, enz. Gunstige kantelhoek zorgt voor volledige lediging. Ontgrendeling vanaf bestuurdersplaats via trekkabel. Door neerlaten van hefinrichting wordt de kiepbak teruggebracht in de laadpositie. Standaard met afglijbeveiliging en beveiliging tegen onbedoeld kiepen.

- constructie: plaatdikte 3 mm, verstevigde bovenrand
- kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461
- 1000 liter**
- afm. uitw.: l 1640 x b 1280 x h 780 mm
- draagverm.: 1500 kg
- gewicht: gelakt 184 kg, verzinkt 202 kg

**CE-keurmerk Ta'œV-keurmerk**  
**Tegen meerprijs leverbaar:** olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

