

# MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät  
 EAN 4007841 085926  
 Art.-Nr. 085926



Serie 7



150 - 550°C



9 Temperaturstufen (50°C)



200 l/min.

## Funktionsbeschreibung

Mit dem MobileHeat 7 ist es möglich Schweißarbeiten schnell und flexibel auszuführen. Dafür erreicht das Stabgerät bis zu 550 °C. Aber auch andere Handwerks-Branchen, wie die Elektro-Industrie, profitieren ab sofort von der einfachen und schnellen Handhabung.

## Technische Daten

Temperatur	150 – 550 °C	Schnittstelle	18V AMPShare Bosch-Akku
Luftmenge	200 l/min	Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Temperatureinstellung	9-stufig	Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Einstellung per	Drehrad	Funktion, Lebensdauer, Heizung	300 Std
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Heizelement austauschbar	Nein
Luftstromregulierung	Stufenlos	Wiederanlaufschutz	Nein
Loc-Funktion	Nein	Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Resthitzanzeige	Nein	Thermosicherung	Ja
Motor, Typ	Bürstenmotor	Abmessungen (L x B x H)	326 x 103 x 89 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	0,99 kg
Akku-Spannung	18 V	Herstellergarantie	1 Jahr
Akku-Kapazität	8	VPE1, EAN	4007841085926

## Zubehör

EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 092115	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 007812	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100°

# MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät  
EAN 4007841 085926  
Art.-Nr. 085926



## Zubehör

EAN 4007841 092214	Runddüse Ø 5 mm
EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 0104166	Siebrelektordüse 35 x 20 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 035303	Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E