




BIRO Circle Anbauringleuchte 600

Artikel-Nr. 13660173



1.0 m	2.812.0	1120.1
2.0 m	5.614.0	280.0
3.0 m	8.415.9	124.5
4.0 m	11.217.9	70.0
5.0 m	14.019.9	44.8
Ø (m)		E0(0°) [lx]

BIRO Circle Anbauringleuchte, strukturweiss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.545lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13660173
Stand:	18.06.2021 16:03

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	102 lm/W
Lichtstrom	2.545 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Systemleistung	25 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	108 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	600 mm

Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.