


## 24579-058 FRONTPLATTE MIT AC-EINGANGSMODUL 3 HE, 8 TE, 2,5 MM, AL, ELOXIERT, UNBEHANDELTE KANTEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Voltage 110-VAC-...- 250-VAC, 50-Hz-...-60-Hz

Frontplatte für Schirmung mit EMV-Textildichtung

Max. Strom 10-A bei 40-°C

### PRODUKTMERKMALE

Passend zu: CompactPCI-Systeme

Zubehör-Typ: Frontplatte

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxiert

Oberfläche - Rückseite: leitfähig

Höhe: 3-HE

Höhe: 128,4 mm

Breite: 8 TE

Breite (mm): 40,3 mm

Tiefe: 2,5 mm

Anzahl pro Packung: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte für CompactPCI-Systeme mit montiertem Wide Range AC-Eingangsmodul mit AC-Stecker, Sicherungshalter und EMV-Filter.

Zur Schirmung der Frontplatte sind EMV-Profilabdichtungen erforderlich

## ZERTIFIZIERUNGEN



### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.