

Ratschenschrauber 1/4"

1105MAX-D2

Druckluft-Mini-Ratschenschrauber 1/4"

IR Ingersoll Rand



Druckluft-Mini-Ratschenschrauber Ingersoll Rand 1105MAX-D2:

- Klein und leicht: Nur 0,65 kg und 187 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Leistungsregler

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/4
Arbeitsdrehmoment (Nm)	7-34
Max. Drehmoment (Nm)	41
Gewicht (kg)	0,65
Gesamtlänge (mm)	187
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10
Schraubengröße	M10
Freie Drehzahl (1/min)	300