

## Laufkatze

Zuglast 2000 kg, Flanschbreite 194 - 305 mm

Artikelnummer: 149170



## Handlaufkatze

Traglast 2000 kg

Laufkatze

- Zuglast 2000 kg
- Flanschbreite 194 - 305 mm
- Bauhöhe 217 mm
- Tiefe 276 mm
- mindestens 1,1 m Kurvenradius
- aus Stahl in rot
- Laufräder in schwarz
- optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
- Abstand zwischen Einhängung und Träger 75 mm, Breite der Hakenaufhängung 36 mm
- Gewicht 20 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Breite Hakenaufhängung	36 mm
Hebezeugtyp	Laufkatze	Abstand Einhängung/Träger	75 mm
Zuglast	2000 kg	min. Kurvenradius	1,1 m
Flanschbreite	194-305 mm	Farbe	rot
Material	Stahl	Farbe Laufrad	schwarz
Bauhöhe	217 mm	Laufräder Laufeigenschaft	optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen

Tiefe 276 mm

Gewicht 20 kg

### Dazu passt auch ...

149457



Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung