

## Hymer Seilzugleiter SC 60

2 x 20 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 5,86 - 10,34 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 157768



## Hymer Seilzugleiter SC 60

Seilzugleiter

- 2 x 20 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10,72 m
- Holmlänge 5,86 - 10,34 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 36,8 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	ausklappbare Teleskopausleger
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	5,86-10,34 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	10,72 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 20	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	36,8 kg

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter