

## Schake Grabenbrücke



Länge x Breite 2700 x 1000 mm,  
Traglast 200 kg/m<sup>2</sup>, Trittfläche aus  
Aluminium mit rutschfestem  
Tränenblech

Artikelnummer: 218643



## Schake Grabenbrücke



Grabenbrücke

- Für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 2700 x 1000 mm
- Traglast 200 kg/m<sup>2</sup>
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Trittfläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
- Ausgestattet mit Auffahrrampe und umlegbaren Seitengeländern
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA



### Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Oberfläche Gestell	verzinkt
Absperrsystem	Grabenbrücke	Material Trittplatte	Aluminium
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Trittfläche	rutschfestes Tränenblech
Länge	2700 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrrampe, umlegbare Seitengeländer
Breite	1000 mm	Norm	Vorschriften der ZTV-SA
Traglast	200 kg/m <sup>2</sup>	Gewicht	88,05 kg
Material Gestell	Stahl		

