

Casoo Bockrolle



Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 250 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahl, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243627



Bockrolle

- Traglast 250 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 250 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahl
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	250 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 2,74 kg