

Scangrip

Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

MULTILIGHT CONNECT FLEX

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
375 - 750 Lumen, Mit Halterung,
Haken und Magnet, Abstrahlwinkel
110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb

Artikelnummer: 254539

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

- Höhe x Länge x Breite 203 x 168 x 79 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 375 - 750 Lumen
- Mit Halterung, Haken und Magnet
- Leuchtdauer 12,5 - 26 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- 2-stufig dimmbar
- Im Winkel von 120° verstellbar
- Mit Netz-/Akkubetrieb
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchtenkopf Ausführung	Im Winkel von 120° verstellbar
Lampentyp	Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	168 mm
Energieeffizienzklasse	F	Höhe	203 mm
Leuchtdauer	12,5-26 h	Breite	79 mm
Lichtstrom	375-750 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Abstrahlwinkel	110 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Netz-/Akkubetrieb	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	METABO/CAS	Gewicht	0,12 kg
Leuchte Ausstattung	Halterung, Haken, Magnet		