

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 825 x 550
mm, Etage(n) aus Edelstahl, Räder
mit TPE-Bereifung, Ausgestattet mit
Schiebebügel

Artikelnummer: 272210



Edelstahl-Etagenwagen

- Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 550 mm
- Höhe x Länge x Breite 900 x 880 x 575 mm
- Etage(n) aus Edelstahl
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- Ausgestattet mit Schiebebügel
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Höhe	900 mm
Material	Edelstahl	Länge	880 mm
Traglast	200 kg	Breite	575 mm
Ladeflächenlänge	825 mm	Aufbauten	Schiebebügel
Ladeflächenbreite	550 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	3 Stück	Radausstattung	verzinkt
Etagenabstand	290 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Edelstahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Garantie	5 Jahre
Bereifung	TPE	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Durchmesser Rad	125 mm	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Radlager	Schwenklager	Gewicht	22,5 kg
Material Gehäuse (Rad)	Stahl		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm