

KS Tools

KS Tools efuturo

Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 2 Stecker



3 Phasen, bis zu 22 kW, 32 A, 400 V,
Mode 3, 5 Meter

Artikelnummer: 272444



Technische Details

Kabelquerschnitt	5* 6,0 mm ² + 1* 0,5 mm ²	Kabelfarbe	schwarz
Ladekabel Länge ruhend	3 m	Stromstärke	max. 32 Ampere (3-phasig)
Modell efuturo	efuturo Spiralladekabel Typ 2 auf Typ 2 Stecker, 3 Phasen, bis zu 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 Meter	Betriebstemperatur	- 25° bis + 55°C
Paarungszyklen	bis zu 10.000	Kabelform	spiral
Mode	3	Kommunikation	(IEC 62196-2): Mode 3
Ladeleistung	bis zu 22 kW	Ladekabel Länge ausgezogen	5 m
Spannung Stecker	400 V	Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzklasse	IP 54 (mit Schutzkappe)	Netzstecker	Typ 2
Spannung	400 V AC	Frequenz	50 Hz
Stecker fahrzeugseitig	Typ 2	Gewicht	3,92 kg
Stecker ladestationsseitig	Typ 2		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm