



VALUE HDMI splitter 3-voudig, met verlenging (2x) via TP, tot 40 m

Art.nr. 14.99.3464
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 14.99.3464
EAN (een stuk) 7630049626904



2160p

4K

HDMI 4K30 splitter 3-voudig, waarvan 2 poorten met verlenging via twisted pair kabel tot 40 meter

- Splitter en verlengset voor HDMI
- 1 HDMI ingangssignaal wordt verdeeld over 3 uitgangen
- Twee van de signaaluitgangen kunnen worden verlengd tot maximaal 40 meter PC-monitor afstand via TP-kabel
- Max. Resolutie 4K30Hz
- Tweerichtings IR-doorvoer (voor bijvoorbeeld gebruik van een afstandsbediening op een externe locatie)
- 3,5 mm L/R audio-uitgangsfuncties
- Ondersteunde audioformaten: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS audio
- Stevige metalen behuizing
- Afmetingen: 151,5x86,5x19 mm (TX) of 75x80x18 mm (RX)
- Voedingen meegeleverd

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep Splitter en Selectoren

Produkt type	HDMI Verlenging
Kleur	zwart
Leveringsomvang	1x zender (TX), 2x ontvanger (RX), 3x plug-in voeding (2x RX: 5V DC, 1A; TX: 1x 12 VDC, 1A), handleiding
Interface	HDMI
Max. Afstand	40 m
Ingang: Video	HDMI 1.4
Uitgang Video	HDMI 1.4
Video-Bandbreedte	tot 10,2 Gbps
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Afmeting (HxBxD)	TX: 151.5x86.5x19mm // RX: 75x80x18mm
Voeding	1 an Receiver
Spanningssterkte voeding	TX: DC 12V, 1A RX: DC 5V; 1A
Technische bijzonderheden	Verlengt het signaal tot 40m
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Hoogte	19 mm
Breedte	150 mm
Diepte	167 mm
Gewicht	600 g
Hoogte verpakking	90 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	230 mm
Gewicht verpakking	0.8 kg