



Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0

Robustes Baustellenradio mit Bluetooth™ und integriertem Ladegerät.

- Bluetooth™ - Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Integriertes Ladegerät für alle Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher und 40 Watt Verstärker für Heavy-Duty Sound
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte
- AM/FM Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit allen Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus oder mit 220-240 Volt Wechselspannung

Technische Daten

Akkuspannung (DC)	18 V
Netzspannung (AC)	220-240 V
Radiofrequenzbereich AM	522-1620 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5-108 MHz
Länge	30,4 cm
Breite	30,4 cm
Höhe	38,1 cm
Ladezeit	
M18 B2 (2.0 Ah)	45 min
M18 B4 (4.0 Ah)	90 min
Gewicht ohne Akku	7,75 kg

Lieferumfang

Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

Artikelnummer 4933 446639
EAN-Code 4002395 005420

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!