


BR 718 020

PremiumLine Hand-Augendusche aus Edelstahl, mit einem Brausekopf, für Tischmontage



**Technische Beschreibung**

PremiumLine Hand-Augendusche aus Edelstahl, mit einem Brausekopf, für Tischmontage

- medienführende Teile aus Edelstahl
- Handgriff mit großem, arretierendem Auslösehebel aus Edelstahl, poliert, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Tischdurchführung M28x1,5x80mm aus Edelstahl inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, Rosette aus Edelstahl poliert, Abdichtung zur Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Anbringungshöhe 770 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 718 020

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	Poliert
Betriebsdruck:	1,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	7 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1/2-Zoll-Überwurfmutter
Abmessungen (H x B):	210 x 65 mm
Schlauch:	Edelstahlummantelter Schlauch, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf:	Edelstahl
Mengenregulation:	Automatischer Mengenregulator (7 l/min)
Trinkwasserschutz:	Integrierter Rückflussverhinderer

**Normenkonformität**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

**Zulassungen**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

**Material-Übersicht**

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Medienführende Teile:	Edelstahl	1.4301
Hochleistungsbrausekopf:	Edelstahl, Kunststoff	1.4301
Handgriff:	Edelstahl	1.4301
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Schlauch-Ummantelung:	Edelstahl	1.4301
Schlauch-Fittinge:	Messing	CW617N, CW614N
Tischdurchführung:	Messing, Kunststoff	-
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
<b>BR 718 020</b>	PremiumLine Hand-Augendusche aus Edelstahl, mit einem Brausekopf, für Tischmontage

## Zubehör für Hand-Augenduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Hand-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Messing	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-AG	<b>BR 710 100</b>
	Schlauchbremse / Schlauchgewicht für Hand-Augenduschen. Abmessung: 60 x 40 mm	-	-	-	<b>BR 710 380</b>
	Anschluss-Schlauch für Augenduschen, edelstahummantelt, in unterschiedlichen Längen: 1000 mm => BR710410 1500 mm => BR710415 2000 mm => BR710420 3000 mm => BR710430	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	<b>BR 710 410</b> <b>BR 710 415</b> <b>BR 710 420</b> <b>BR 710 430</b>
	Anschluss-Schlauch für Augenduschen, edelstahummantelt. Mit einer zusätzlichen transparenten PVC Ummantelung für eine leichte Reinigung.	Edelstahl / PVC	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	<b>BR 710 475</b>
	Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	<b>BR 710 810</b>
	Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.	Messing	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	<b>BR 710 940</b>
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	<b>BR 015 800</b>