


FE-30-A-A-R6

Fiberoptiken



Produktmerkmale

Einweglichtschränke

Ø 6 mm

Reichweite 300 mm

Anschluss an Faseroptikverstärker Bauform OIF

Erfassungsbereich

Reichweite

OIF: 300 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung

abgewinkelt

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30, bei fester Verlegung

Faseranordnung



Lichtleiter

Glas

Tastkopf

Aluminium

Ummantelung

Aluminium; Adapter: Polyamid

Gewicht [kg]

0,109

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

E10221

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1