

Produkttyp-Bezeichnung	RUGGEDCOM RMM2465-4SC90 Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 100MBit/s SC-interface, Optical: 100BASE-FX, Single Mode fiber optic up to 90 kilometer, 1310nm
Eignung zum Einsatz	RSG2488

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal	4
Anzahl der optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal	4
Anzahl der 1000 Mbit/s SC-Ports (LX)	4
Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	SC
Reichweite / an der optischen Schnittstelle / abhängig von der verwendeten optischen Faser	90 km

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung während Transport Anmerkung 	-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 °C zulässig
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP40 (wenn installiert)

Bauform, Maße und Gewichte

Bauform	Medienmodul
Breite	110 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	91 mm
Nettogewicht	0,43 kg
Produkteigenschaft / conformal coating	Nein
Befestigungsart	verschraubt
<ul style="list-style-type: none"> Einbau auf Medienmodul-Steckplatz 	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Norm	
<ul style="list-style-type: none"> für EMV für Sicherheit / von CSA und UL 	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7

<ul style="list-style-type: none"> • für Ex-Zone / von CSA und UL • für Störaussendung • für Störfestigkeit 	Hazardous Locations: Class 1 Division 2 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2
Laserschutzklasse	Entspricht 21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J
Eignungsnachweis	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
<ul style="list-style-type: none"> • CE-Kennzeichnung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • C-Tick 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • KC-Zulassung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • E1-Zulassung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61850-3 	Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor
- zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>

<http://siemens.com/ruggedcom>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

17.10.2016