

Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Praezision,  
Gr. B1H, paar, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div  
1,2, fuer Stahlrohre, Liquid, Rohrwandstaerke von 2,0 -  
3,0 mm (0.08 - 0.12"), Beste Temperatur <80C (<176F)  
max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehaeuse  
Polyetherimid/StSt korrosionsbestaendig, empfohlen  
fuer FST020, (Ersatz fuer FUx1010)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com>