



Leírás:

Alumínium 30L, ideális dobozok a biztonságos tároláshoz és szállításhoz, két hengerzárral ECO-Box

- korrózió-, időjárás- és hőmérsékletálló
- könnyűségük ellenére rendkívül méretstabilak a körkörös megerősítő gyöngyöknek köszönhetően (fal- és sarokerősítés)
- erős békazárak, lakat, plombazár felhelyezésére és cilinderzárak beszerelésére szolgáló furatokkal
- műanyag bevonatú, lehajtható biztonsági fogantyúk – kényelmes szállítás
- a körbefutó gumitömítés védi a doboz tartalmát a külső behatásoktól, pl. portól, fröccsenő víztől stb.
- a felhajtható fedélen lévő biztosítópántok megakadályozzák a zsanérok kiszakadását
- 0,8 mm vastag alumíniumból / tömör alsó profilból készült
- külön tartozék: Kerékkészlet
- 2 fogantyúval / teherbírás 25 kg
- kérésre egyéb méretben, változatban is kapható (50 darab felett egyedi gyártást biztosítunk)
- mé=mélység=335 mm szé=szélesség=430 mm ma=magasság=270 mm
- Belső méretek: 300x405x250 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	451050
GTIN	4007228451047
Vámtarifa	76129080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	ezüst
Térfogat L-ben	30
Súly (kg)	2,55
M x S x M (mm)	335 x 430 x 270

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	LAENGE KARTON x BREITE KARTON x HOEHE KARTON

KE bruttó tömege, kg	2,55
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	48
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	142,4