

Artikelnummer: 129871

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Etagenkästen, 775 x 475 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Etagenkästen, 775 x 475 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau. Ladefläche: 775 x 475 mm

Etagenabstände: 500 mm

Gesamthöhe: 1500 mm

Kastenhöhe: 20 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm



Aussenma ß: 860 x 500 mm

Etagenhöhen: 235/750/1310 mm

Tragkraft: 250 kg

Eigengewicht: 43 kg

EAN/GTIN: 4250448502147