


Kärcher Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp

Artikelnummer: 237307

KÄRCHER



Technische Details

Akkubetrieb	nein	Schalldruckpegel	55 dB (A)
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku	Anzahl pro Palette	12 st
Bürstendrehzahl	500 - 600 U/min	Verpackungsmenge	1 st
Höhe	1200 mm	Max. Flächenleistung	200 m ² /h
Breite	305 mm	Batterie	18 V
Ausstattung	Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), 2-Tank-System	Gewicht (mit Zubehör)	5,6 kg
Lieferumfang	Walzenbürste	Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Scheuersaugmaschine \$\$ \$M	Arbeitsbreite Saugen	300 mm
WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940	Antriebsart	Batterie
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Netzanschluss Ladegerät	100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Laufzeit je Akkuladung	max. 45
Tank Frisch- /Schmutzwasser	1 /0.7 l	Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Abmessungen (L x B x H)	340 x 305 x 1200 mm	Anzahl benötigter Akkus	1 Stück
Werbung	Jederzeit einsatzbereit!	Spannung	18 V
Stromart	230 / 50 - 60 V / Hz	Länge	340 mm
Gewicht	10,111 kg	Wasserverbrauch	30
Bürstenanpressdruck	40 g/cm ² /	BaRaGr	1
Aufnahmeleistung	70 W		

Zubehör

119716		Desinfektionsmittel, Kanister mit 200 l Inhalt, entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien, Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
237313		Kärcher Battery Power+ 18/30
237315		Kärcher Schnellladegerät