

## Halogenlampe 35x50mm, GU 10 240V 35W 30° Alu beschichtet mit Frontglas

Artikel-Nr. 42124

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lampenform:	R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:	GU10
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Lichtstärke:	350 cd
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	50 mm
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:	Ja
Trafo integriert:	Ja
Cool Beam:	Ja
Ausführung:	Flood
Infrarottechnik:	Nein



Halogenlampe 35x50mm Hochvolt Halogenglühlampe, GU10, Abstrahlwinkel 30°, mit Frontglas, zum Einbau in neuen Hochvolt-Systemen und Einbaustrahlern.

Energieeffizienzklasse: D  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 38  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 25000  
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.