

Artikelnummer: 156813

Kurzbeschreibung: Werkbank Modell 8185, 4 Schubladen, Schrank mit Einschiebetür, inkl. Schraubstock, B 1250 x T 700

Langbeschreibung: Werkbank Modell 8185, 4 Schubladen, Schrank mit Einschiebetür, inkl. Schraubstock: Dieses Werkbank Modell 8185 bietet vier Schubladen und einen abschließbaren Schrank mit Einschiebetür. Dabei ist die Werkbank Modell 8185 in vielen Breiten erhältlich und wird mit Schraubstock geliefert. Bestens ausgerüstet sind Sie mit diesem Modell der Werkbank 8185.

Ausgestattet mit einer Arbeitsplatte aus Buche-Massiv, die 40 mm stark ist, verspricht die Schweißkonstruktion der Werkbank eine lange

Lebensdauer. Hinzu kommen die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr, die von 840 mm auf 1040 mm höhenverstellbar sind und über einen Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppen verfügen. Die Werkbank Modell 8185 bietet zwei Schubladen von 120 mm Höhe und zwei weitere mit 150 mm Höhe. Zudem ist die Werkbank mit einem Schrank mit abschließbarer Einschiebetür ausgestattet und wird inklusive eines Schraubstocks der Backenbreite 120 mm geliefert. Insgesamt trägt die Werkbank Modell 8185 eine Flächenlast von 1250 kg. Sie steht in den Breiten 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm zur Verfügung und wird komplett montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm 1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 bis 1040 mm

EAN/GTIN: 4040376231383

