

Artikelnummer: 73044

Kurzbeschreibung: Kippbehälter Typ GU, 1000 Liter, verzinkt

Langbeschreibung: Kippbehälter Typ GU, 1000 Liter: Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüsts wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklinksicherung. Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 1000 Liter Außenmaße: L 1640 x B 1280 x H 780 mm Tragkraft: 1500 kg Gewicht: lackiert 184 kg, verzinkt 202 kg CE-Zeichen TÜV-geprüft Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)

EAN/GTIN: 4052462002241

