

**Serie 2, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,  
Weiß  
KGN33NWEB**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit  
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre  
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	237 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	89 l
Volumen der Kaltlagerfächer: .....	193 l
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	D
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1760 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	660 mm
Nettogewicht: .....	57.8 kg
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: .....	Freistehend



## **Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Weiß KGN33NWEB**

### **Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel**

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Solo >= 60 cm Breite
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 282 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

#### **Design**

- Horizontal integrierter Griff

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

#### **Kühlteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

#### **Gefriereteil**

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

#### **Technische Informationen**



- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türschließhilfe
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie 2, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,  
Weiß  
KGN33NWEB**

Gerätename	a	b	c	d	e	f
KGN33 (Innengriff)	1760	600	660	590	600	1210



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.  
Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.