

## bac pour rayonnages et armoires

### Top

hauteur x largeur x profondeur 140 x 234 x 600 mm, en polypropylène, en bleu pigeon

lot 6 pièce

Numéro d'article: 134197



## Bac compartimentable Top

### Avec nervures de renfort pour fortes charges

bac pour rayonnages et armoires

- hauteur x largeur x profondeur 140 x 234 x 600 mm
- en polypropylène
- en bleu pigeon
- parois plein
- avec nervures de renfort pour fortes charges
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec socle gerbable et rebord de gerbage périphérique gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : étiquettes incluses

## Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	gerbable avec	socle gerbable, rebord de gerbage périphérique
norme européenne	non	emboîtable	non
hauteur	140 mm	convient pour aliments	oui

largeur	234 mm	poignée	poignée encastrée sur la face avant
profondeur	600 mm	structure de cloison	plein
matériau	polypropylène	stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort
recyclable	oui	couleur	bleu pigeon
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
convient pour les convoyeurs à r	oui	volume de livraison	étiquettes incluses
gerbable	oui	Poids	1,04 kg

## Accessoires

517276		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 140 x 234 mm, en polypropylène en transparent
517298		Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 234 mm
948052		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 140 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris

## Cela s'adapte aussi ...

205320		bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 395 x 400 x 300 mm, 8 tiroir(s), 8 x H x l 82 x 186 mm, tiroirs en bleu
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
401296		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
503015		bloc à tiroirs transparents, hauteur x largeur x profondeur 290 x 310 x 180 mm, 30 tiroir(s), 30 x H x l x P 37 x 55 x 175 mm, tiroirs en transparent
503730		rayonnage - rayonnage départ, S3 Clip 80, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1056 x 536 mm, charge max. par tablette 80 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion