

## pelle à poser avec balai

pelle largeur x profondeur 260 x 250 mm, Largeur de travail 170 mm, manche longueur 1000 - 955 mm, en noir

Numéro d'article: 157797



## Kit de pelles à poser

pelle à poser avec balai

- pelle largeur x profondeur 260 x 250 mm
- Largeur de travail 170 mm
- manche longueur 1000 - 955 mm
- en noir

## Détails techniques

type de nettoyage	sec	profondeur de pelle	250 mm
type de nettoyage	kit de balayettes	longueur de manche	1000-955 mm
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	couleur	noir
largeur de travail	170 mm	Poids	2,4 kg
largeur de pelle	260 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

254187



Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière L, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration 5 m de diamètre Ø 35 mm, suceur à fentes, pinceau circulaire, suceur pour sols secs 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13, sac filtrant non

		tissé, câble
254189		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 50 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière L, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration 5 m de diamètre Ø 35 mm, suceur à fentes, pinceau circulaire, suceur pour sols secs 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13, sac filtrant non tissé, câble
254190		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière M, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,
254192		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 14, classe de poussière H, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,
254193		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 50 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 14, classe de poussière H, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,