

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 6 tiroirs, 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Numéro d'article: 528768



PAVOY Établi mobile

établi roulant





- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 6 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 6 tiroirs
- à droite 1 armoire
- hauteur des tiroirs 6x100 mm
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 80 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec poignée barre
- structure en acier, soudé

- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- 10 années de garantie



Détails techniques



type de meuble	table	extension tiroir	80 %
type de table	établi	glissière tiroir	à roulement à billes
forme de châssis	piètement 4 pieds	poignée	poignée barre
hauteur	915 mm	matériau de plaque	multiplex
largeur	1090 mm	couleur de la plaque	hêtre
profondeur	600 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	25 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	400 kg	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	matériau de finition	soudé
conducteur d'électricité	non	nombre de portes	1 pièce
équipement établi	6 tiroirs, 1 armoire	roulant	oui
soubassements à gauche	tiroirs	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
soubassements à droite	1 armoire	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de tiroirs	6 pièce	Ø de roue	160 mm
nombre x hauteur tiroirs	6x100 mm	garantie	10 années
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	Poids	68 kg
capacité de charge de tiroir	20 kg		

Accessoires

100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent