

Artikelnummer: 166625

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter EBA 1624 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 35 l, 11-15 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung

Langbeschreibung: Aktenvernichter EBA 1624 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 35 l, 11-15 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung: Der anthrazitfarbene Aktenvernichter 1624 C von EBA mit Öleinspritzung und fahrbarem Unterschrank aus Holz arbeitet mit Partikelschnitt von 4 x 40 mm und erfüllt die Sicherheitsstufe P-4. Seine beiden Qualitäts-Schneidwerke aus Stahl vernichten bis zu 15 Blatt Papier des Formates DIN A4 der Qualität 70g/m² gleichzeitig. Das SPS-Sicherheitspaket beinhaltet eine elektronische Klappe in der Zufuhröffnung, die die Sicherheit für Ihre Hände sowie lange Gegenstände wie Krawatten sicherstellt. Die EASY-SWITCH-Bedienung arbeitet mit Leuchtsymbolen und zeigt dank der Smart-Shred-Control-Funktion an, wie sehr das Gerät ausgelastet ist. Der Aktenvernichter 1624 C von EBA verfügt über hochwertige Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl, dem auch Büroklammern nichts anhaben können. Die Öleinspritzung auf die Wellen erfolgt automatisch, sodass die Schnittleistung auf konstant hohem Level bleibt. Um Energie zu sparen, trennt sich das Gerät nach 30 Minuten im Standby-Modus vollständig vom Netz. Eine Lichtschranke sorgt dafür, dass sich der 1624 C automatisch an- und abschaltet – das Papier müssen Sie daher lediglich in die Öffnung einführen. Sollte der insgesamt 35 l fassende Schnittgutbehälter bereits voll sein, schaltet das Gerät ab. Die Reversierautomatik verhindert Papierstaus – das macht den Betrieb deutlich flüssiger. Weitere Details: Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus Lichtschranke für automatischen Start/Stop EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung Elektronische Türsicherung über Magnetschalter Zweifache Motorsicherung SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar Wechselstrommotor mit 390 W Leistung Mobiler Unterschrank mit Rollen Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff Sicherheitsstufe: P-4 Schnittleistung: 11-13 Blatt bei Papierstärke 80 g/m², 13-15 Blatt bei 70 g/m² Schnittbreite: 4 x 40 mm Arbeitsbreite: 240 mm Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 35 l Farbe: Anthrazit Masse: B 395 x T 291 x H 635 mm Gewicht: 21 kg Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen



Hersteller: EBA

EAN: 4018351108555

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320703

Keine Merkmale angegeben.

