

**Artikelnummer:** 96013

**Kurzbeschreibung:** Zweiwandwagen, 1000x670 mm

**Langbeschreibung:** Zweiwandwagen: Mit 2 hohen Längswänden robuste Konstruktion erleichtert Ihnen die Transportarbeit serienmäßig pulverbeschichtet, blau RAL 5010 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor  
Wandhöhe: 500 mm hoch Ladehöhe: 285 mm  
Tragfähigkeit: 500 kg Fahrwerk sehr wendig auch auf engstem Raum 2 Lenk- und 2 Bockrollen, je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 geringer Rollwiderstand, wartungsfrei  
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung

**EAN/GTIN:** 4250448500358

