

Productinformatie

13 42 165

Ontmantelingstang



- Multifunctioneel - snijden, ontmantelen en afstrippen met één tang
- Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigt de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm²
- Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard




Algemeen

Artikel-nr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	176 g
Afmetingen	165 x 57 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Afstripwaarden (diameter)	8 – 13 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²


Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



!Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm!



!Isolatiegaten voor geleiders 1,5 en 2,5 mm²



Knippen bij inkorten van individuele geleiders