

Termékinformációk

37 11 125

Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszállításhoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Behelyezett csukló
- Lapos, széles pofák
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	37 11 125
EAN	4003773014287
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	76 g
Méret	125 x 55 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	5,5 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	12,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk