

## Broszura informacyjna

# 74 02 200 T

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749

- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



### Ogólna

Nr art.	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	305 g
Wymiary	200 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

